




Marcheur Double

Réf. MD




Marcheur double
NIVEAU DE DIFFICULTÉ ★★☆☆






- ★ TRAVAILLER L'ENDURANCE ET L'ÉQUILIBRE
- ★ TONIFIER LES MEMBRES INFÉRIEURS
- ★ RELÂCHER ET DÉSTRESSER LE CORPS

POUR SUR LA MACHINE SE TENIR FERMEMENT AUX POIGNÉES
LE MOUVEMENT DE MARCHÉ EN BASCULANT LES JAMBES
AVANT EN ARRIÈRE ALTERNATIVEMENT GARDER LE
MARCHÉ.



Appareil certifié
conforme aux normes
Française et Européenne.

Technique



Zone d'impact en mm
Couler une dalle de 2m20
par 1m20 par 10cm de
profondeur



Le Marcheur double en détail



Renforts de barre de maintien.

Axe en acier zingué de diamètre extra large (3,5cm) pour une résistance maximale quelle que soit la charge. Roulements à billes inox, étanches et graissés à vie. Butée interne inaccessible, pincement de doigt impossible.

Plan d'entraînement en inox, riveté sur la potence et traduit en 4 langues pour 4 profils sportifs.

Cales-pieds en silicone industriel avec picots antidérapants et évacuation des eaux de pluie. Permet un meilleur confort de pratique et amorti en cas de choc dû au mouvement pendulaire des jambes.

Plus d'informations sur www.slg-signalisation.be